

Auswahl des geeigneten Wasseraufbereitungsfilters

Gläserpülmaschine Besteckpülmaschine

geschätzter Verbrauch

Wasserhärte Rohwasser

Filtermodell TE (bis max 40°C)

Alternativmodell VE (bis max 40°C)

Filtermodell TE - VE (bis max 65°C)

max. 50 Liter/Tag		
ab 10° KH	ab 15° KH	ab 20° KH
TE 65	TE 65	TE 65
TE 125	TE 125	TE 125
VE 125	VE 125	VE 125
VE 165	VE 165	VE 165
TE 15	TE 15	TE 15
VE 15	VE 15	VE 20

max. 100 Liter/Tag		
ab 10° KH	ab 15° KH	ab 20° KH
TE 65	TE 125	TE 125
TE 125	TE 165	TE 165
VE 165	VE 165	VE 165
TE 15	TE 20	TE 20
VE 20	VE 20	VE 20

max. 200 Liter/Tag		
ab 10° KH	ab 15° KH	ab 20° KH
TE 125	TE 125	TE 125
TE 165	TE 165	TE 165
VE 165	VE 165	VE 165
TE 20	TE 20	TE 20
VE 20	VE 20	VE 20

Testset zur Härtebestimmung

Karbonathärtemessbesteck (KH) bei Teilentsalzungsfiltern

Gesamthärtemessbesteck (GH) bei Vollentsalzungsfiltern

alternativ

Leitwertmessgerät

Anschlussarmatur Die entsprechende Anschlussarmatur entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5 des Kataloges.

Die technischen Daten der Filter finden Sie:

Teilentsalzungsfilter (TE)

Vollentsalzungsfilter (VE)